



Smerigliatrice angolare Batteria, Modello: GWG12V-50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore compatto a batteria per mole da 50 mm. L'interruttore di attivazione della velocità variabile e le cinque diverse modalità di velocità consentono una regolazione ottimale del numero di giri. Compatta, senza fili e potente: la levigatrice da 12 V per numerose applicazioni.

- **Elevata potenza per risultati di lavoro immediati: potente motore senza spazzole ad alte prestazioni e coppia costantemente elevata per garantire la massima produttività.**
- **Nessuna fatica nemmeno nelle aree più strette: design estremamente leggero e compatto con impugnatura di ridotte dimensioni per una facile rettifica.**
- **Perfetta regolazione della velocità per svariati tipi di applicazioni e risultati ottimali: l'interruttore di attivazione della velocità variabile e le cinque diverse modalità di velocità consentono una regolazione ottimale del numero di giri.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, 1x pinza di serraggio da 6 mm.

Nota:

Mole abrasive adatte (CER) a partire dal n. art. 554012; dischi per pulizia e spazzole per pulitura grezza al n. art. 554050; 554051; 554054 e 554055.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	0
Peso	0,53 kg
Denominazione originale prodotto	GWG 12V-50 S
Dispositivo di uomo morto	no
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo disco	50 mm
Campo del numero di giri	5000 - 15000 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari