

melabo**Smerigliatrice doppia da 230 V, Modello: DS200P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l'utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l'area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.

- **Portapezzi regolabile senza utensili.**
- **Macchina molto potente adatta all'esecuzione di lavori di affilatura, rettifica e sbavatura particolarmente impegnativi.**
- **Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.**
- **Luce a LED integrata per l'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.**
- **Ampio poggiautensili inclinabile con pratica scanalatura a V per l'affilatura degli aghi di saldatura.**
- **Motore a induzione a bassa rumorosità e senza vibrazioni, nonché esente da manutenzione.**
- **Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.**
- **Massima sicurezza sul lavoro grazie ai robusti vetri parascintille di dimensioni particolarmente grandi.**

Fornitura:

Inclusi mole abrasive in corindone normale 36 P e 60 N, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	DS 200 Plus
Numero massimo giri	2980 min ⁻¹
Potenza assorbita	600 W
Ø Foro mola abrasiva H	32 mm
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Ø Mola abrasiva D	200 mm
Peso	17,5 kg
Lunghezza cavo	1,8 m
Potenza nominale	230 V