

metabo**Troncatrice, Ø 315 mm, Modello: KGS315P**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Troncatrice con **funzione di trazione** e **regolazione della velocità**.

- **Capacità di taglio importante fino a 320×120 mm con 90°.**
- **Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano ruotabile su entrambi i lati e alla testa della sega inclinabile su entrambi i lati.**
- **Regolazione della velocità per un'ampia gamma di impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche.**
- **Metabo Quick per la sostituzione della lama per sega senza utensili.**
- **Avvio dolce per garantire un funzionamento sicuro e aumentare la durata del motore e della trasmissione.**
- **Capacità di taglio enorme grazie a un motore universale dalla potenza estrema e una lama per sega di grandi dimensioni.**
- **Ottima capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi.**
- **Facile da trasportare grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa della sega.**
- **Aspirazione ottimale dei trucioli grazie al secondo punto di aspirazione direttamente sul punto di taglio.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico.**
- **Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti di arresto.**

- **Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente per tagli sicuri.**
- **Morsetto di serraggio rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o da davanti.**
- **Prolunghe del tavolo integrate ed estensibili in alluminio pressofuso.**
- **Battuta di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature.**
- **Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e possono essere utilizzati in maniera intuitiva.**

Fornitura:

Lama per sega in metallo duro (84 denti), 2 prolunghe del tavolo integrate, morsetto e adattatore 35/58 mm.

Nota:

Per lame per seghe circolari adatte vedi n. art. 584004 – 593930.

Descrizione tecnica

Ø Foro lama	30 mm
Peso	27,2 kg
Altezza	365 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	2,1 m
Profondità di taglio massima 90°	120 mm
Numero massimo giri	4100 min ⁻¹
Ø Lama	315 mm
Angolo di inclinazione massimo a sinistra	46 grado
Potenza assorbita	1600 W
Larghezza	765 mm
Angolo obliquo massimo a sinistra	47 grado
Angolo obliquo massimo a destra	60 grado
Angolo di inclinazione massimo a destra	46 grado
Denominazione originale prodotto	KGS 315 Plus
Lunghezza	950 mm
Profondità di taglio massimo 45°	76 mm
Larghezza taglio	320 / 223 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 315 mm

Tipo di prodotto

Sega