

metabo**Sega frontale senza batteria, Modello: SSE18LTXBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Potente sega frontale a batteria con peso ridotto e impugnatura angolata con rivestimento morbido per un elevato comfort di lavoro.

- **Motore senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza.**
- **Battuta di profondità regolabile senza utensili.**
- **Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di corse specifico per il materiale.**
- **Lama per sega ruotabile di 180° per una comoda esecuzione dei lavori sopratesta.**
- **Metabo Quick per la sostituzione della lama per sega senza utensili.**

Vantaggi:**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Vibrazione massima a norma EN	27,5 m/s ²
Numero di corse	0 - 2700 min ⁻¹

Peso	3,1 kg
Capacità batteria	5,2 Ah
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	SSE 18 LTX BL
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza corsa	32 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Metabox
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4