

**metabo****Sega frontale, Modello: SSEP1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:**

Potente sega frontale da 1400 W con mantenimento costante del numero di corse per le applicazioni più difficili.

- **Movimento pendolare a 3 stadi commutabile per prestazioni di taglio ottimali su qualsiasi materiale.**
- **Lama per sega ruotabile di 180° per una comoda esecuzione dei lavori sopratesta.**
- **Metabo VibraTech (MVT): equilibratura integrata delle masse per ridurre le vibrazioni.**

**Fornitura:**

Inclusa valigetta di trasporto, lama sega.

**Nota:**

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

**Descrizione tecnica**

Vibrazione massima a norma EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza corsa	32 mm
Denominazione originale prodotto	SSEP 1400 MVT
Tensione di rete	230 V
Potenza assorbita	1400 W
Frequenza di rete	50 Hz
Numero di corse	0 - 2800 min <sup>-1</sup>

Particolarità	Metabo Quick
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Sistema antivibrazioni	sì
Peso	4,6 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega