

**Garant****Piastra di adattamento per ganasce riportate XTRIC mobile, Per larghezza ganasce b: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361293 125
GTIN	4067263708070
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

**Vantaggi:**

Tutte le morse NC a marchio GARANT o Allmatic possono essere usate con le ganasce riportate XTRIC.

**Uso:**

Per l'alloggiamento delle ganasce riportate XTRIC, Dim. 125.

**Materiale:**

Acciaio temprato.

**Per:**

Ganasce riportate da n. art. 363010 125 fino a 363037 125.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza l	91 mm
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	HOLEX NC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	TC

Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Altezza h	20,5 mm
Tipo di prodotto	Piastra di adattamento