



Levigatrici diritte Batteria ricaricabile, Modello: M18FDGRB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice diritta a batteria da 18 V / 5,0 Ah con motore senza spazzole POWERSTATE™.

- **Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.**
- **Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella.**
- **Alloggiamento universale per tutti i comuni accessori da 6 e 8 mm.**
- **Design particolarmente sottile per una maggiore praticità d'utilizzo.**
- **Le griglie di protezione antipolvere intercambiabili proteggono il motore e ne garantiscono quindi una maggiore durata.**
- **Collo del mandrino con supporto in gomma per una maggiore praticità d'utilizzo.**
- **Protezione contro il riavvio.**

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, pinza di serraggio 6 mm, pinza di serraggio 8 mm, chiavi a forchetta apertura 15 / apertura 17, 2x griglie di protezione antipolvere e custodia HD.

Nota:

Dati ricambi e accessori vedi n. art. 073811 e segg.

Frese rotative adatte vedi n. art. 540200 e successivi.

Mole abrasive adatte vedi n. art. 550600 e successivi.

Mole per lucidatura adatte vedi n. art. 551850 e successivi.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Peso	2 kg
Ø Massimo pinze di serraggio	6 - 8 mm
Tensione batteria	18 V
Campo del numero di giri	27000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Massimo disco	50 mm
Peso con batteria	2 kg
Numero di batterie contenute	1
Capacità batteria	5 Ah
Denominazione originale prodotto	M18 FDGRB
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte