


**CNMG 120404, Tipo: CCX**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120404 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 210 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	Cermet
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	210 - 450 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	PP

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CCX
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura