


TNMG 160404, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	CCX
Rompitrucioli	PP
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Materiale da taglio	Cermet
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	210 - 450 m/min

Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura