


TNMG 160408, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 CCX Tipo: CCX

Rompitruccioli: PP

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 210 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	CCX
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	Cermet
Rompitruccioli	PP
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	210 - 450 m/min

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura