

**CC. T 060202, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 060202 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 310 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	Cermet
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Rompitrucioli	PP
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	CCX
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 310 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura