

**DC. T 070204, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Classe articolo	25E

Descrizione**Descrizione tecnica**

Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Rompitrucioli	PP
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	Cermet
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,

Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tipo	CCX
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 370 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura