

**HOLEX**

**Armadio guardaroba con pannello di copertura obliquo per separare gli indumenti sporchi e puliti, con piedini in plastica e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949733 2
GTIN	4067263828808
Classe articolo	92S

## Descrizione

### Esecuzione:

Armadio guardaroba con scomparto ultralargo e suddiviso per separare gli indumenti sporchi/puliti. La parete divisoria posta all'interno dello scompartimento serve per dividere gli indumenti da lavoro da quelli di tutti i giorni, mantenendo la massima igiene. Le due ante a battente a chiusura speculare possono essere chiuse in modo centralizzato tramite una serratura. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli.

Con base di appoggio in plastica.

Con serratura a cilindro.

### Norma:

**DIN 4547**

### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

### Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

## Descrizione tecnica

cad. Armadietto profondità utile	477 mm
Altezza davanti	1950 mm
Larghezza ripiano	298 mm
Altezza dietro	2180 mm
Profondità ripiano	477 mm
cad. Armadietto larghezza utile	2 × 240 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	328 - 530 mm
Profondità	500 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1420 mm
Peso	42 kg
Larghezza	600 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

## Accessori

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 001	950050 001
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 002	950050 002
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 004	950050 004
	950050 005

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 005

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 006

950050 006

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 007

950050 007

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 008

950050 008

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 009

950050 009

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 010

950050 010

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 011

950050 011

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 012

950050 012

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 013

950050 013

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 014

950050 014

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 015

950050 015

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 016

950050 016

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 017

950050 017

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 018

950050 018

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 019

950050 019

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 020

950050 020

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 021

950050 021

950050 022

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 022

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 023

950050 023

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 024

950050 024

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 025

950050 025

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 026

950050 026

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 027

950050 027

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 028

950050 028

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 029

950050 029

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 030

950050 030

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 031

950050 031

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 032

950050 032

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 033

950050 033

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 034

950050 034

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 035

950050 035

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 036

950050 036

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 037

950050 037

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 038

950050 038

950050 039

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 039

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 040

950050 040

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 041

950050 041

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 042

950050 042

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 043

950050 043

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 044

950050 044

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 045

950050 045

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 046

950050 046

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 047

950050 047

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 048

950050 048

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 049

950050 049

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 050

950050 050

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 051

950050 051

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 052

950050 052

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 053

950050 053

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 054

950050 054

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 055

950050 055

950050 056

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 056

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 057

950050 057

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 058

950050 058

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 059

950050 059

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 060

950050 060

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 061

950050 061

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 062

950050 062

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 063

950050 063

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 064

950050 064

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 065

950050 065

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 066

950050 066

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 067

950050 067

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 068

950050 068

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 069

950050 069

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 070

950050 070

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 071

950050 071

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 072

950050 072

950050 073

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 073

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 074

950050 074

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 075

950050 075

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 076

950050 076

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 077

950050 077

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 078

950050 078

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 079

950050 079

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 080

950050 080

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 081

950050 081

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 082

950050 082

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 083

950050 083

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 084

950050 084

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 085

950050 085

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 086

950050 086

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 087

950050 087

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 088

950050 088

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 089

950050 089

950050 090

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 090

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 091

950050 091

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 092

950050 092

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 093

950050 093

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 094

950050 094

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 095

950050 095

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 096

950050 096

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 097

950050 097

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 098

950050 098

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 099

950050 099

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 100

950050 100

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 101

950050 101

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 102

950050 102

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 103

950050 103

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 104

950050 104

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 105

950050 105

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 106

950050 106

950050 107



Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 107

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 108

950050 108

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 109

950050 109

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 110

950050 110

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 111

950050 111

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 112

950050 112

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 113

950050 113

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 114

950050 114

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 115

950050 115

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 116

950050 116

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 117

950050 117

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 118

950050 118

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 119

950050 119

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 120

950050 120

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 121

950050 121

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 122

950050 122

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 123

950050 123

950050 124

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 124

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 125

950050 125

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 126

950050 126

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 127

950050 127

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 128

950050 128

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 129

950050 129

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 130

950050 130

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 131

950050 131

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 132

950050 132

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 133

950050 133

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 134

950050 134

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 135

950050 135

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 136

950050 136

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 137

950050 137

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 138

950050 138

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 139

950050 139

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 140

950050 140

950050 141

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 141

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 142

950050 142

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 143

950050 143

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 144

950050 144

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 145

950050 145

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 146

950050 146

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 147

950050 147

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 148

950050 148

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 149

950050 149

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 150

950050 150

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 151

950050 151

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 152

950050 152

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 153

950050 153

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 154

950050 154

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 155

950050 155

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 156

950050 156

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 157

950050 157

950050 158

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 158

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 159

950050 159

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 160

950050 160

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 161

950050 161

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 162

950050 162

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 163

950050 163

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 164

950050 164

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 165

950050 165

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 166

950050 166

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 167

950050 167

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 168

950050 168

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 169

950050 169

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 170

950050 170

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 171

950050 171

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 172

950050 172

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 173

950050 173

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 174

950050 174

950050 175

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 175

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 176

950050 176

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 177

950050 177

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 178

950050 178

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 179

950050 179

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 180

950050 180

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 181

950050 181

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 182

950050 182

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 183

950050 183

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 184

950050 184

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 185

950050 185

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 186

950050 186

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 187

950050 187

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 188

950050 188

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 189

950050 189

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 190

950050 190

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 191

950050 191

950050 192

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 192

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 193

950050 193

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 194

950050 194

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 195

950050 195

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 196

950050 196

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 197

950050 197

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 198

950050 198

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 199

950050 199

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 200

950050 200

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 001

950060 001

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 002

950060 002

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003

950060 003

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 004

950060 004

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 005

950060 005

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 006

950060 006

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 007

950060 007

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 008

950060 008

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 009

950060 009

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 010

950060 010

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 011

950060 011

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 012

950060 012

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 013

950060 013

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 014

950060 014

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 015	950060 015
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 016	950060 016
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 017	950060 017
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 018	950060 018
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 019	950060 019
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 020	950060 020
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 021	950060 021
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 022	950060 022
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 023	950060 023
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 024	950060 024
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 025	950060 025
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 026	950060 026
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 027	950060 027
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 028	950060 028
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 029	950060 029
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 030	950060 030
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 031	950060 031
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 032	950060 032
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 033	950060 033
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 034	950060 034
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 035	950060 035
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 036	950060 036
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 037	950060 037
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 038	950060 038
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 039	950060 039
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 040	950060 040
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 041	950060 041
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 042	950060 042
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 043	950060 043

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 044	950060 044
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 045	950060 045
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 046	950060 046
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 047	950060 047
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 048	950060 048
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 049	950060 049
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 050	950060 050
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 051	950060 051
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 052	950060 052
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 053	950060 053
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 054	950060 054
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 055	950060 055
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 056	950060 056
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 057	950060 057
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 058	950060 058
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 059	950060 059
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 060	950060 060
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 061	950060 061
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 062	950060 062
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 063	950060 063
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 064	950060 064
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 065	950060 065
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 066	950060 066
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 067	950060 067
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 068	950060 068
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 069	950060 069
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 070	950060 070
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 071	950060 071
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 072	950060 072



Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 073	950060 073
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 074	950060 074
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 075	950060 075
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 076	950060 076
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 077	950060 077
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 078	950060 078
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 079	950060 079
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 080	950060 080
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 081	950060 081
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 082	950060 082
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 083	950060 083
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 084	950060 084
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 085	950060 085
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 086	950060 086
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 087	950060 087
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 088	950060 088
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 089	950060 089
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 090	950060 090
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 091	950060 091
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 092	950060 092
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 093	950060 093
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 094	950060 094
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 095	950060 095
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 096	950060 096
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 097	950060 097
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 098	950060 098
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 099	950060 099
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 100	950060 100
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 101	950060 101

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 102	950060 102
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 103	950060 103
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 104	950060 104
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 105	950060 105
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 106	950060 106
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 107	950060 107
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 108	950060 108
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 109	950060 109
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 110	950060 110
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 111	950060 111
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 112	950060 112
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 113	950060 113
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 114	950060 114
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 115	950060 115
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 116	950060 116
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 117	950060 117
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 118	950060 118
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 119	950060 119
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 120	950060 120
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 121	950060 121
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 122	950060 122
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 123	950060 123
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 124	950060 124
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 125	950060 125
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 126	950060 126
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 127	950060 127
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 128	950060 128
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 129	950060 129
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 130	950060 130

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 131	950060 131
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 132	950060 132
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 133	950060 133
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 134	950060 134
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 135	950060 135
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 136	950060 136
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 137	950060 137
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 138	950060 138
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 139	950060 139
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 140	950060 140
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 141	950060 141
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 142	950060 142
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 143	950060 143
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 144	950060 144
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 145	950060 145
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 146	950060 146
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 147	950060 147
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 148	950060 148
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 149	950060 149
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 150	950060 150
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 151	950060 151
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 152	950060 152
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 153	950060 153
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 154	950060 154
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 155	950060 155
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 156	950060 156
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 157	950060 157
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 158	950060 158
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 159	950060 159

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 160	950060 160
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 161	950060 161
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 162	950060 162
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 163	950060 163
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 164	950060 164
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 165	950060 165
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 166	950060 166
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 167	950060 167
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 168	950060 168
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 169	950060 169
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 170	950060 170
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 171	950060 171
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 172	950060 172
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 173	950060 173
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 174	950060 174
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 175	950060 175
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 176	950060 176
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 177	950060 177
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 178	950060 178
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 179	950060 179
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 180	950060 180
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 181	950060 181
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 182	950060 182
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 183	950060 183
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 184	950060 184
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 185	950060 185
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 186	950060 186
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 187	950060 187
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 188	950060 188

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 189	950060 189
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 190	950060 190
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 191	950060 191
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 192	950060 192
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 193	950060 193
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 194	950060 194
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 195	950060 195
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 196	950060 196
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 197	950060 197
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 198	950060 198
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 199	950060 199
Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 200	950060 200