


CNMG 120408, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	KG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	K
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	CA315
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura