

**TNMG 160408, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA315
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	K
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rompitrucioli	KG
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura