

**CCMT 060204, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260192 CA315 |
| GTIN | 4960664798179 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Rompitrucioli | GK |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego principale | K |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 230 m/min |
| Tolleranza | M |
| Tipo | CA315 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 3 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Codice ISO Inserto | CCMT 060204 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |