


WNMG 080412, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Rompitrucioli	KG
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	K
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Tipo	CA315
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura