



## CCMT 060202 Wiper, Tipo: PR1725



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Classe articolo	25E

### Descrizione

CCMT 060202 Wiper PR1725 Tipo: PR1725

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	WP
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M

Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Tipo	PR1725
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego secondario	P
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura