


CCMT 060204 Wiper, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 060204 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WP
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204

Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura