

**CC. T 09T302, Tipo: CA025P**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Classe articolo	25E

## Descrizione

## Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Tipo	CA025P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min

Rompitrucioli

HQ

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura