


**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 09T308 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	WP
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	CA025P
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura