

**CCMT 120408, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 120408 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CCMT 120408

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	GK
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura