

**CCMT 120404, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 120404 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	GK
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

Tipo	CA025P
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura