


DCMT 070202, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tolleranza	M
Tipo	CA025P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT070202
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucioli	GK

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura