

**DCMT 070208, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070208 CA025P Tipo: CA025P
Rompitrucoli: GK
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT070208
Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rompitrucioli	GK
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura