

**VBMT 110308, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261176 CA025P |
| GTIN | 4960664879489 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

VBMT 110308 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tipo | CA025P |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Rompitrucioli | HQ |
| Materiale da taglio | HM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 330 m/min |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Impiego principale | P |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Codice ISO Inserto | VBMT 110308 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |