


**CC. T 060202, Tipo: PDL010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 060202 PDL010 Tipo: PDL010

Rompitrucioli: AP

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 1 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 400 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Tipo	PDL010
Tolleranza	G
Rompitrucioli	AP
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura