



CNMG 120404, Tipo: PDL010

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 PDL010 Tipo: PDL010
 Rompitrucioli: AH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	PDL010
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	AH
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura