

melabo**Smerigliatrice doppia da 400 V, Modello: DSD200P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l'utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l'area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.

- **Portapezzi regolabile senza utensili.**
- **La smerigliatrice doppia dalla coppia particolarmente elevata con motore a corrente trifase è indicata per i lavori più impegnativi.**
- **Attacco di aspirazione su entrambi i lati, adatto ai manicotti di collegamento più comuni.**
- **Ampio poggiautensili inclinabile con pratica scanalatura a V per l'affilatura degli aghi di saldatura.**
- **Per rettificare, affilare, sbavare e rimuovere la ruggine da acciaio e metalli.**
- **Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.**
- **Luce a LED integrata per l'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.**
- **Motore a induzione a bassa rumorosità e senza vibrazioni, nonché esente da manutenzione.**
- **Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.**
- **Protezione contro il riavvio: impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.**

Fornitura:

Inclusi mole abrasive in corindone normale 36 P e 60 N, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	750 W
Ø Foro mola abrasiva H	32 mm
Peso	17,8 kg
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Numero massimo giri	2980 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	DSD 200 Plus
Ø Mola abrasiva D	200 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	1,8 m
Potenza nominale	400 V
Tipo di prodotto	Rettificatrice doppia