

metabo**Sega circolare manuale con batteria LiHD, Modello: KS18LTX66****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Sega circolare manuale a batteria potente e leggera per l'impiego universale nei cantieri. Compatibilità con le guide.

- **Luce da lavoro a LED integrata per l'illuminazione ottimale dell'interfaccia.**
- **La piastra di fondo in alluminio può essere applicata direttamente sulle guide Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti o di altri produttori.**
- **Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio).**
- **Gli accumulatori LiHD ad alte prestazioni e il motore Metabo senza spazzole garantiscono la massima potenza e una capacità di taglio duratura.**
- **Aspiratore collegato con sistema automatico di accensione e spegnimento tramite CordlessControl (disponibile come accessorio).**
- **Bocchettone di espulsione della segatura ruotabile e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro.**
- **Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio.**
- **Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura.**
- **Esecuzione robusta e durevole grazie al corpo in alluminio pressofuso.**
- **Impugnatura con superficie morbida antiscivolo per una conduzione sicura.**
- **Possibilità di aspirazione tramite collegamento di un aspiratutto.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi 2x batterie LiHD, caricabatterie rapido, metaBOX, lama per sega circolare in metallo duro (18 denti), battuta parallela e chiave esagonale.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Ø Foro lama	20 mm
Denominazione originale prodotto	KS 18 LTX 66 BL
Capacità batteria	8 Ah
Profondità di taglio massimo 45°	43 mm
Numero massimo giri	4800 min ⁻¹
Peso con batteria	4,5 kg
Peso senza batteria	3,5 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Metabox
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Ø Lama	165 mm
Tensione batteria	18 V
Profondità di taglio massima 90°	66 mm