

metabo**Levigratrice a nastro Kombi da 230 V, Modello: BS200P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l'utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l'area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.

- **Portapezzi regolabile senza utensili.**

La levigatrice combinata a nastro universale con nastro di tela abrasiva e mola abrasiva è lo strumento ideale per la lavorazione di legno e metallo.

- **Ampio braccio di levigatura a nastro, con inclinazione continua di 90°, per due lunghezze di nastro di tela abrasiva comuni.**
- **Regolazione dell'inclinazione del braccio di levigatura a nastro senza utensili.**
- **Attacco di aspirazione sul braccio di levigatura a nastro, adatto ai manicotti di collegamento più comuni.**
- **Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.**
- **Luce a LED integrata per l'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.**
- **Lavoro flessibile sull'ampia superficie di rettifica o in alternativa sulla rotondità del braccio di levigatura a nastro.**
- **Attacco di aspirazione sul braccio di levigatura a nastro, adatto ai manicotti di collegamento più comuni.**
- **Ruota di azionamento di gomma nel braccio di levigatura a nastro con scanalature per una rapida dissipazione del calore.**

- **Sostituzione rapida e senza utensili del nastro di tela abrasiva dopo l'apertura della copertura.**
- **Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.**

Fornitura:

Inclusi mola abrasiva in corindone normale 60 N, nastro abrasivo in tessuto grana 60, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	600 W
Peso	16,9 kg
Denominazione originale prodotto	BS 200 Plus
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	2980 min ⁻¹
Lunghezza cavo	1,8 m
Lunghezza nastro di tela abrasiva	1000 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	1020 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva	50 mm
Ø Mola abrasiva D	200 mm
Ø Foro mola abrasiva H	32 mm
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Potenza nominale	230 V
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro