



Martelli combinati, Ø Testa della mazza: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	754890 32
GTIN	4016134010293
Classe articolo	73V

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificata per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all'usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro "Ultratec", infrangibile.

Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.

Descrizione tecnica

Materiale manico	Fibra di vetro
Lunghezza complessiva	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Materiale inserto	Nylon bianco
Ø Testa della mazza	32 mm
Lunghezza testa con tasselli	108 mm
Dimensione testa del martello	31×31 mm
Peso	0,53 kg
Antirimbalzo	no
Tipo di prodotto	Martello

Accessori

Inserto di ricambio in nylon Ø Testa della mazza 32 mm

754895 32