

**Martelli combinati, Ø Testa della mazza: 35mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	754890 35
GTIN	4016134010309
Classe articolo	73V

Descrizione**Esecuzione:**

Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificata per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all'usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro "Ultratec", infrangibile.

Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.

Descrizione tecnica

Materiale manico	Fibra di vetro
Lunghezza complessiva	324 mm
Lunghezza testa con tasselli	114 mm
Serie	Ultratec DUO
Dimensione testa del martello	34x34 mm
Peso	0,66 kg
Materiale corpo	Acciaio bonificato, temprato a induzione
Materiale inserto	Nylon bianco, duro (su un lato)
Ø Testa della mazza	35 mm
Antirimbalzo	no

Tipo di prodotto

Martello

Accessori

Inserto di ricambio in nylon Ø Testa della mazza 35 mm

754895 35