



## Martelli combinati, Ø Testa della mazza: 40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	754890 40
GTIN	4016134010316
Classe articolo	73V

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Martello da fabbro e mazza** combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificata per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all'usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro "Ultratec", infrangibile.

#### Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.

### Descrizione tecnica

Dimensione testa del martello	38x38 mm
Materiale manico	Fibra di vetro
Lunghezza testa con tasselli	124 mm
Serie	Ultratec DUO
Peso	1 kg
Materiale inserto	Nylon bianco, duro (su un lato)
Materiale corpo	Acciaio bonificato, temprato a induzione
Lunghezza complessiva	357 mm
Ø Testa della mazza	40 mm
Antirimbalzo	no

Tipo di prodotto

Martello

---

**Accessori**

Inserto di ricambio in nylon Ø Testa della mazza 40 mm

754895 40