

AEG

Trapano avvitatore a batteria, Modello: BS18SBL2-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

AEG –Trapani avvitatori a batteria

- **Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.**
- **Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**

Motore senza spazzole **Subcompact** con coppia fino a 65 Nm. Regolazione di coppia in 24 posizioni.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.**
- **Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820, n. art. 073846 e n. art. 073848.

Per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 2 velocità	1750 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima duro	65 Nm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Struttura del motore	Motore senza spazzole Subcompact
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	1,3 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Denominazione originale prodotto	BS 18 SBL2
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG tipo B 18 V
Numero di batterie contenute	2
Utilizzo tipico	Strong
Capacità batteria	2 Ah
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Mandrino autoserrante FIXTEC, con rivestimento morbido