

**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082000 3
GTIN	4250004100480
Classe articolo	04S

Descrizione**Esecuzione:**

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.

- **5 modalità a ultrasuoni.**
- **Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.**
- **Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato**

Questa versione non presenta un rubinetto di chiusura sul lato posteriore del dispositivo.

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	Select 30
Altezza vaschetta di pulizia	95 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Lunghezza cestello	195 mm
Lunghezza degli strumenti	305 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza degli strumenti	170 mm
Larghezza cestello	105 mm
Capacità di riscaldamento	200 W
Peso	3,6 kg
Potenza massima degli ultrasuoni	480 W
Volume	2,7 l
Volume di lavoro consigliato	1,6 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

CestelloSelect 3	082101 3
------------------	----------