



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082000 6
GTIN	4250004100503
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.

- **5 modalità a ultrasuoni.**
- **Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.**
- **Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato**

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

### Descrizione tecnica

Larghezza cestello	115 mm
Lunghezza degli strumenti	370 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Altezza vaschetta di pulizia	145 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	600 W
Capacità di riscaldamento	400 W
Peso	5,2 kg
Denominazione originale prodotto	Select 60
Larghezza degli strumenti	210 mm
Lunghezza cestello	255 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Volume	5,9 l
Volume di lavoro consigliato	4,3 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

---

## Accessori

CestelloSelect 6	082101 6
------------------	----------