



Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, Modello: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082000 30
GTIN	4250004100565
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detersivi ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.

- **5 modalità a ultrasuoni.**
- **Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.**
- **Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato**

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detersivi per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

Descrizione tecnica

Capacità di riscaldamento	1200 W
Denominazione originale prodotto	Select 300
Larghezza degli strumenti	360 mm
Lunghezza degli strumenti	575 mm
Altezza vaschetta di pulizia	195 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Lunghezza cestello	455 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	1200 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	12,2 kg
Larghezza cestello	250 mm
Volume	27,5 l
Volume di lavoro consigliato	22 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

CestelloSelect 30	082101 30
-------------------	-----------