



Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, Modello: 90



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 082000 90 |
| GTIN | 4250004100589 |
| Classe articolo | 04S |

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.

- **5 modalità a ultrasuoni.**
- **Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.**
- **Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato**

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---|
| Larghezza cestello | 460 mm |
| Lunghezza degli strumenti | 875 mm |
| Larghezza degli strumenti | 595 mm |
| Peso | 43,4 kg |
| Capacità di riscaldamento | 2000 W |
| Potenza massima degli ultrasuoni | 3840 W |
| Tensione nominale | 220 - 240 V |
| Lunghezza cestello | 545 mm |
| Altezza vaschetta di pulizia | 285 mm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Denominazione originale prodotto | Select 900 |
| Volume | 89 l |
| Volume di lavoro consigliato | 63,7 l |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |

Accessori

| | |
|-------------------|-----------|
| CestelloSelect 90 | 082101 90 |
|-------------------|-----------|