



Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select, Modello: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082000 50
GTIN	4250004100572
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.

- **5 modalità a ultrasuoni.**
- **Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.**
- **Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato**

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

Descrizione tecnica

Larghezza degli strumenti	425 mm
Altezza vaschetta di pulizia	290 mm
Peso	30,4 kg
Tensione nominale	220 - 240 V
Capacità di riscaldamento	1600 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	300 mm
Denominazione originale prodotto	Select 500
Lunghezza degli strumenti	775 mm
Lunghezza cestello	460 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	2160 W
Volume	49,7 l
Volume di lavoro consigliato	40,3 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

CestelloSelect 50	082101 50
-------------------	-----------