



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra TT, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082001 6
GTIN	4250004100299
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra TT per uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic commutabile.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Segnale visivo di raggiungimento della temperatura limite per la protezione di parti sensibili.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

### Descrizione tecnica

Tensione nominale	220 - 240 V
Larghezza cestello	132 mm
Lunghezza degli strumenti	420 mm
Denominazione originale prodotto	xtra TT 60H
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza degli strumenti	250 mm
Lunghezza cestello	257 mm
Peso	10 kg
Potenza massima degli ultrasuoni	400 W
Capacità di riscaldamento	150 W
Altezza vaschetta di pulizia	150 mm
Volume	6,5 l
Volume di lavoro consigliato	5 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

---

## Accessori

Cestelloxtra TT 6	082104 6
-------------------	----------