



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra TT, Modello: 20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082001 20
GTIN	4250004100312
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra TT per uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic commutabile.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Segnale visivo di raggiungimento della temperatura limite per la protezione di parti sensibili.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	xtra TT 200H
Capacità di riscaldamento	300 W
Tensione nominale	220 - 240 V
Potenza massima degli ultrasuoni	1200 W
Lunghezza degli strumenti	420 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza degli strumenti	390 mm
Altezza vaschetta di pulizia	200 mm
Peso	13 kg
Lunghezza cestello	280 mm
Larghezza cestello	250 mm
Volume	18 l
Volume di lavoro consigliato	13 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

---

## Accessori

Cestello xtra TT 20	082104 20
---------------------	-----------