



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra TT, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082001 3
GTIN	4250004100282
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra TT per uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic commutabile.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Segnale visivo di raggiungimento della temperatura limite per la protezione di parti sensibili.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019.

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Capacità di riscaldamento	140 W
Larghezza cestello	112 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	400 W
Lunghezza degli strumenti	360 mm
Denominazione originale prodotto	xtra TT 30H
Tensione nominale	220 - 240 V
Altezza vaschetta di pulizia	100 mm
Larghezza degli strumenti	230 mm
Lunghezza cestello	196 mm
Peso	6 kg
Volume	3 l
Volume di lavoro consigliato	2 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

---

## Accessori

Cestelloxtra TT 3	082104 3
-------------------	----------