



Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, Modello: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082002 50
GTIN	4250004100336
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Elmasonic xtra ST è l'apparecchio a ultrasuoni ideale per rimuovere lo sporco più ostinato ed è particolarmente indicato per le operazioni più complesse nel settore della pulizia industriale.

- **2 frequenze ultrasoniche selezionabili (25 kHz per lo sporco più ostinato e 45 kHz per una pulizia delicata).**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **La funzione Pulse commutabile aumenta la potenza massima degli ultrasuoni.**
- **Funzione Dynamic (la potenza ultrasonica può essere temporaneamente aumentata fino al 20%).**
- **Vaschetta robusta in acciaio legato saldato.**

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019. Per coperchi di protezione adatti vedi n. art. 082105. Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza massima degli ultrasuoni	2400 W
Lunghezza degli strumenti	655 mm
Tensione nominale	220 - 240 V
Capacità di riscaldamento	1400 W
Larghezza degli strumenti	555 mm
Denominazione originale prodotto	xtra ST 500H
Lunghezza cestello	255 mm
Peso	45 kg
Altezza vaschetta di pulizia	480 mm
Larghezza cestello	230 mm
Volume	48,7 l
Volume di lavoro consigliato	42 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Cestello xtra ST 50	082103 50
Coperchio di protezione xtra ST 50	082105 50