



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, Modello: 60



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082002 60
GTIN	4250004100343
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Elmasonic xtra ST è l'apparecchio a ultrasuoni ideale per rimuovere lo sporco più ostinato ed è particolarmente indicato per le operazioni più complesse nel settore della pulizia industriale.

- **2 frequenze ultrasoniche selezionabili (25 kHz per lo sporco più ostinato e 45 kHz per una pulizia delicata).**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **La funzione Pulse commutabile aumenta la potenza massima degli ultrasuoni.**
- **Funzione Dynamic (la potenza ultrasonica può essere temporaneamente aumentata fino al 20%).**
- **Vaschetta robusta in acciaio legato saldato.**

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) e 081203 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – 088019. Per coperchi di protezione adatti vedi n. art. 082105. Ulteriori accessori disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

Altezza vaschetta di pulizia	330 mm
Lunghezza degli strumenti	825 mm
Tensione nominale	400 V
Larghezza degli strumenti	595 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cestello	415 mm
Larghezza cestello	255 mm
Denominazione originale prodotto	xtra ST 600H
Capacità di riscaldamento	1400 W
Peso	55 kg
Potenza massima degli ultrasuoni	3600 W
Volume	56,3 l
Volume di lavoro consigliato	45 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

## Accessori

Coperchio di protezione extra ST 60	082105 60
Cestello extra ST 60	082103 60