



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy 1, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082003 1
GTIN	4250004100626
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.

- **2 modalità a ultrasuoni.**
- **Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.**
- **Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato.**

#### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello compatibile è disponibile al n. art. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L), mentre i detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi sono disponibili al n. art. 088015 – 088019.

## Descrizione tecnica

Lunghezza degli strumenti	235 mm
Altezza degli strumenti	200 mm
Altezza vaschetta di pulizia	55 mm
Volume	0,9 l
Peso	2 kg
Volume di lavoro consigliato	0,7 l
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	70 mm
Capacità di riscaldamento	60 W
Denominazione originale prodotto	Elmasonic Easy 1L
Capacità della vaschetta di pulizia	1 l
Lunghezza cestello	155 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia.	185 mm
Larghezza degli strumenti	135 mm
Larghezza vaschetta di pulizia	80 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Tensione nominale	220 - 240 V
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

## Accessori

Cestello Easy 1	082102 1
-----------------	----------