

Mitutoyo**Misuratore di altezze 2D digitale Linear Height, Modello: 600FG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Classe articolo	44B

Descrizione**Esecuzione:**

- **Combinazione perfetta di multifunzionalità e massima precisione in questa classe di dispositivi.**
- **Funzionamento intuitivo grazie al comando autoesplicativo mediante menu, con 21 lingue incluse.**
- **Touchscreen da 8,4 pollici con display a colori e retroilluminazione.**
- **Meccanismo di azionamento pneumatico.**
- **Svolgimento automatico dei programmi pezzo appresi.**
- **Eccellente visualizzazione dei confronti delle tolleranze GO/ \pm NG.**
- **Funzionamento autosufficiente grazie alla batteria. Durata di circa 4 ore. Seconda batteria post-equipaggiabile.**
- **Ingresso DIGIMATIC per comparatori digitali.**
- **Uscita DIGIMATIC per U-Wave o stampante.**
- **Stampa dei risultati delle misurazioni tramite stampante per ricevute/stampante Digimatic n. art. 498701 o trasmissione al PC tramite comunicazione senza fili (cavo USB/ stick USB).**

Con impugnatura per una migliore maneggevolezza dell'apparecchio.

Fornitura:

Incluso tastatore sferico di \varnothing 5 mm con attacco, campione di taratura (anche per tastatori conici), alimentatore, 1x batteria NiMH e copertura di protezione.

Descrizione tecnica

Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ μm
Altezza complessiva	996 mm
Peso	26,1 kg
Tipo di batteria	Nichel-idruro metallico
Campo di applicazione massimo	0 - 972 mm
Esecuzione	Con impugnatura
Serie	LH-600
Risoluzione (commutabile)	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Errore ortogonalità (frontale)	5 μm
Ripetibilità sul piano	0,4 μm
Intervallo di misurazione	0 - 600 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Rettilinearità	4 μm
Metodo di traslazione della slitta di misura	pneumatico
Numero di batterie contenute	1
Forza di misura	1 N
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Diagonale del display	21,3 cm
Display retroilluminato	sì
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

Servizi

Rapporto di taratura Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 1000 mm	024000 1000
Certificato DAkkS Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 1000 mm	024010 1000

Accessori

Miniprocessore / stampante DP-1 VA Modello DP1VA	498701 DP1VA
--	--------------