

**Mitutoyo****Misuratore di altezze 2D digitale Linear Height, Modello: 600F****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445395 600F
GTIN	4550501366366
Classe articolo	44B

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Combinazione perfetta di multifunzionalità e massima precisione in questa classe di dispositivi.**
- **Funzionamento intuitivo grazie al comando autoesplicativo mediante menu, con 21 lingue incluse.**
- **Touchscreen da 8,4 pollici con display a colori e retroilluminazione.**
- **Meccanismo di azionamento pneumatico.**
- **Svolgimento automatico dei programmi pezzo appresi.**
- **Eccellente visualizzazione dei confronti delle tolleranze GO/ $\pm$ NG.**
- **Funzionamento autosufficiente grazie alla batteria. Durata di circa 4 ore. Seconda batteria post-equipaggiabile.**
- **Ingresso DIGIMATIC per comparatori digitali.**
- **Uscita DIGIMATIC per U-Wave o stampante.**
- **Stampa dei risultati delle misurazioni tramite stampante per ricevute/stampante Digimatic n. art. 498701 o trasmissione al PC tramite comunicazione senza fili (cavo USB/ stick USB).**

**Fornitura:**

Incluso tastatore sferico di  $\varnothing$  5 mm con attacco, campione di taratura (anche per tastatori conici), alimentatore, 1x batteria NiMH e copertura di protezione.

## Descrizione tecnica

Altezza complessiva	996 mm
Numero di batterie contenute	1
Errore ortogonalità (frontale)	5 µm
Forza di misura	1 N
Metodo di traslazione della slitta di misura	pneumatico
Esecuzione	Senza impugnatura
Rettilinearità	4 µm
Risoluzione (commutabile)	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Intervallo di misurazione	0 - 600 mm
Serie	LH-600
Tipo di batteria	Nichel-idruro metallico
Peso	26,1 kg
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Campo di applicazione massimo	0 - 972 mm
Ripetibilità sul piano	0,4 µm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Diagonale del display	21,3 cm
Display retroilluminato	sì
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

## Servizi

Rapporto di taratura Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 1000 mm	024000 1000
Certificato DAkkS Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 1000 mm	024010 1000

### Accessori

Miniprocessore / stampante DP-1 VA Modello DP1VA	498701 DP1VA
--	--------------