

**Impugnatura a T, 1/4 pollice con cricchetto integrato, Modello: 1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Classe articolo	63F

Descrizione**Esecuzione:**

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Impugnatura ergonomica bicomponente con incavi di presa e gradevole tattilità per garantire un'elevata trasmissione della forza ed effettuare lavori senza fatica. Per rotazione oraria e antioraria (con levetta di conversione). Il cricchetto integrato a dentatura fine (80 denti / angolo di richiamo 4,5°) semplifica e velocizza l'avvitamento, anche grazie alla bussola a rotazione rapida, senza necessità di faticose applicazioni successive.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	411 A RA
Materiale impugnatura	Plastica
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	110 mm

Numero di denti	80
Cricchetto reversibile	sì
A sbloccaggio rapido	sì
Con QuickRelease	no
Tipo di prodotto	Chiave a bussola