

Set di avvitatori a percussione KK900, Numero pezzi: 19**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	673010 19
GTIN	4013288222176
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Per allentare i giunti a vite più difficili. L'impulso di percussione del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm. La lama passante assicura una trasmissione della forza senza perdite.

Da utilizzare con bit speciali temprati ed extra resistenti, con esagono di manovra esterno da 1/4 pollice.

Vantaggi:

Le funzioni di avvitatore a percussione e giravite sono commutabili a seconda delle esigenze.

Fornitura:

Bit per giravite a percussione per viti Phillips, 70 mm: cad. 1 pz. PH1; PH2; PH3

Bit per giravite a percussione per viti Pozidriv, 70 mm: cad. 1 pz. PZ1; PZ2; PZ3

Bit per giravite a percussione per esagono, 70 mm: cad. 1 pz. 3; 4; 5; 6 mm

Bit per giravite a percussione per Torx, 70 mm: cad. 1 pz. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bit per giravite a percussione per intaglio, 70 mm: cad. 1 pz. 4; 5,5; 6,5 mm

Impugnatura per avvitatori a percussione: 1 pz.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	KK 900 Set 1
Numero di giraviti	18

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Numero pezzi	19
Tipo di prodotto	Chiave a bussola